



# KOREKTOR MINI W TAŚMIE

PORĘCZNY MINI FORMAT - IDEALNY DO PIÓRNIKÓW



## OPIS PRODUKTU

Praktyczny korektor mini w taśmie do szybkiej, czystej i precyzyjnej korekty drukowanych lub odręcznych tekstów. Odpowiedni do wszystkich rodzajów papieru. Można po nim natychmiast pisać, nie potrzebuje czasu na wyschnięcie, nie zawiera rozpuszczalnika. Z zintegrowaną osłonką do ochrony taśmy i samodzielnej podpórki, kontrolą poziomu taśmy i śrubą dokręcającą taśmę. Idealny do piórników i osób w pośpiechu. Długość taśmy wynosi 6,0 m, szerokość taśmy to 5,0 mm. Rolka (obudowa) składa się w 100% z przetworzonego plastiku, a opakowanie jest wykonane w ponad 85% z kartonu z odzysku.

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do drukowanych i odręcznych tekstów na prawie wszystkich rodzajach papieru

## WŁAŚCIWOŚCI

Poręczny mini format - idealny do piórników

- Do szybkiej i precyzyjnej korekty drukowanych lub pisanych odręcznie tekstów
- Można po nim natychmiast pisać - nie potrzebuje czasu na wyschnięcie
- Odpowiedni do prawie wszystkich rodzajów papieru
- Bez rozpuszczalnika
- Rolka (obudowa): 100% plastiku z odzysku
- ZZ zintegrowaną osłonką do ochrony taśmy i samodzielnej podpórki
- Taśma 6.0 m x 5.0 mm
- z kontrolą poziomu taśmy i śrubą dokręcającą taśmę
- Opakowanie > 85% tektury z odzysku

## ZASTOSOWANIE

### Sposób użycia:

Zdejmij dołączoną nakrętkę, umieść rolkę w odpowiedniej pozycji, i pociągnij ją do tyłu, naciskając delikatnie. Można pisać po powierzchni korektora od razu po nałożeniu. Luźną taśmę można ponownie dokręcić przez regulację śruby mocującej. Może być używany pod niemal dowolnym kątem, dzięki czemu jest idealny także dla osób leworęcznych.

**Plamy/pozostałości:** Korektor można usunąć z gładkich powierzchni, po wyschnięciu, najlepiej za pomocą mechanicznego działania za pomocą ostrza lub łopatki.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna:	żywica akrylanowa z dwutlenkiem tytanu
Kolor:	Biały
Konsystencja:	Stała
Malowalność:	Tak
Bez rozpuszczalników:	Tak

## WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

UHU Korektor mini w taśmie jest dostępny o długości 6m i szerokości 5mm; jako rolka jednorazowa w trayu lub na blistrze

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.